

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex - France
Tel.: + 33 1 53 99 16 98 - Fax : + 33 1 53 99 16 56

2902	
Créée le	04.01.2002
Modifiée le	05/06/12
Issue	C

Réf.: 2902
Nom: Oxy-Start

Produit : Oxy-Gaz
Métier : Bricolage
Utilisateur : Grand Public
Energie : Oxygène - Butane - Propane

Description Réf. 2902

1 chalumeau réglable avec le bec n° 3
Dispositif anti-retour , anti-explosion dans le manche

2 x 1.50 m de tuyau EN 1327
1 bouteille jetable d'oxygène Réf. 522.
1 cartouche de gaz Réf. 555.
1 panier porte-bouteilles.
1 paire de lunettes de soudeur.
1 détendeur d'oxygène réglable.

Domaines d'application :

Soudage autogène, soudo-brasage, brasage, chauffe

Images



Fonctions

Débit et arrêt du gaz /de l'oxygène	oui	Robinet sur bouteilles
Réglage de la flamme	oui	Manche
Pied	oui	Panier

Caractéristiques techniques

Temperature de la flamme (°C)	2850
Type de flamme	Dard piloté

BeCS

	No. 2	No. 3	No. 4
Diamètre (en mm)	0.6	0.9	1.1
Equivalent AD (litres/minute)	50	100	150
Capacité, diamètre cuivre	Ø 4 à Ø 28	Ø 8 à Ø 50	Ø 50 et +
Soudo-brasage de l'acier (mm)	2 à 4	4 à 6	6 à 8
Soudage autogène de l'acier (mm)	1 à 2	2 à 3	3 à 4
Autonomie, GAZ 555 (heures)	20	10	6.5
Autonomie, OXYGENE 522 (min)	25	18	15

Pièces détachées

Réf. Com	Désignation
11399	Bec No. 2
11400	Bec No. 3
19260	Bec No. 4
555	Cartouche de gaz

Com. Ref.	Description
5460	Allumeur
522	Bouteille d'oxygène
2980	Kit robinet gaz
2970	Détendeur oxy réglable
2990	Manche + Tuyau

Conditionnement

	Poids (Kg)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)
Appareil conditionné "Boîte en carton"	3.76	210	150	370

Divers

Certification tuyau	EN 1327
---------------------	---------

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant toute utilisation. A utiliser dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

www.express.fr